

品番：EA935BM-6

品名：5g 強力瞬間接着剤(液状)

	販売価格	510円(税抜)／ 561円(税込)		
	カタログ価格	510円(税抜)／561円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 10 （2025/05/13 07:21現在）		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		1516ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	7054
内容量	5g	使用温度範囲	−20〜80℃
色	透明	硬化時間	20秒
主成分	エチルシアノアクリレート	用途	バック・靴・小物、各種工作・模型、家具、部品・金具類、壁紙の補修に
適用材質	金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、革、タイル	接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質塩化ビニール、ガラス、食器
多用途タイプの瞬間接着剤			
液状			
液だれしにくいノズル構造で、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。			
ソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。			
チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。			
密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。			
紙や木、陶器などのしみ込みやすい素材に使えるスピード接着できる多用途液状タイプです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.