

品番：EA935BM-8

品名：5g 強力瞬間接着剤(耐衝撃)



販売価格	680円(税抜)／ 748円(税込)		
カタログ価格	680円(税抜)／748円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/05/13 13:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1517ページ		



衝撃に強く、ぶつかってもとれにくい接着剤です

仕様

メーカー	3M	型番	7056
内容量	5g	使用温度範囲	−20〜80℃
色	透明	硬化時間	20秒
主成分	エチルシアノアクリレート	用途	多用途
適用材質	金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮		

液だれしにくいノズル構造で、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。

ソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。

密着性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。