

品番：EA935K-2

品名：170ml プラスチック・ボンド



販売価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
カタログ価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/02 19:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1467ページ		



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により認められたホルムアルデヒド  
添加量等級です。  
その数が多いほど数値が少なくなり、  
有害なホルムアルデヒドの発生量が少なくなり、  
使用環境が良くなります。

### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#14375
商品名	GPクリヤー	内容量	170ml
色	透明	標準塗布量	70~150g/㎡ (片面あたり)
可使時間	5~15分(糸引きしなくなってからすぐ) (20℃)	硬化時間	貼り合わせ、養生後すぐに(20℃)
完全硬化時間	24~72時間(20℃)	使用温度範囲	10~35℃
主成分	スチレンブタジエンゴム		

各種プラスチック製品の接着・補修に

広口ヘラ、ノズル付

細長く塗布したいときはノズルを、幅広く塗布したいときは広口ヘラを先端にセットしてお使いください。

プライマーなしで難接着プラスチック(PP・PE)も接着可能

柔軟性に優れます。

速乾性

仮止め不要

F☆☆☆☆取得

JAIA 4VOC基準適合

【主な使用用途】

プラスチック・皮革・合成ゴム・布・木の接着・補修  
ABS樹脂・FRP・皮革・ゴム・布・木などの接着  
ポリプロピレン樹脂・ポリエチレンシート・ナイロンシートの接着に

〈接着できないもの〉

軟質塩化ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、発泡スチロール、貴金属、高価格品

〈使用方法〉

- ①接着面のゴミ・サビ・油、および塗料を落とし、よく乾燥させてください。  
※木材の凹凸はカンナなどで平滑にし、金属面のサビは紙ヤスリなどで研磨して落としてください。
- ②刷毛やヘラなどで接着する両面に均一に塗布してください。  
※吸い込みの多いコンクリートやPC板などの材質には2度塗りをするか、やや多めに塗布してください。
- ③塗布後、はり合わせの時間を目安に、正確な位置にはり合わせてハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。  
※はり合せたものは、すぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.