

品番：EA935K-4

品名：20ml ビニール用ボンド



販売価格	205円(税抜) / 226円(税込)		
カタログ価格	205円(税抜) / 226円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/04 10:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1464ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#11023
内容量	20ml	色	淡黄色透明
使用温度範囲	10~35℃	可使時間	塗布後2~10分空けてから(20℃)
完全硬化時間	24~72時間(20℃)	主成分	塩化ビニル樹脂
軟質塩化ビニルシート、靴やカバン、軟質塩化ビニル玩具、雨具などの接着と補修に			
ヘラ付			
透明性			
乾きが速く、硬化後も柔軟性を保つ			
JIS S 6040表示認定品			
【主な使用用途】 軟質塩化ビニル・塩ビレザー同士の接着・補修 軟質塩化ビニル・塩ビレザーと木・紙・布の接着 ※浮袋・ボート・救命胴衣には使用できません			
〈接着できないもの〉 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ラップフィルム、ゴム、発泡スチロール、浮き袋・救命胴衣、貴金属、高価格品			
〈使用方法〉 使用前に接着面の汚れを落とし、よく乾かしてください			

- ①接着する両面に本商品を薄く塗ります
 - ②ヘラで均一に伸ばしてください
 - ③ヘラに付かない程度に乾かしてください(20℃の場合2～5分)
 - ④貼り合わせ後すぐに強く押さえてください
- ※ポイント→接着剤は接着面に薄く塗る
- ※圧着させるためにはゴムローラーや木製ハンマーを使用すると効果的
- ※薄いビニルフィルムは伸びたり波打つことがあるので、片面に少量塗布してすぐにはり合わせる

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.