

品番：EA935KA-0

品名：180g 木工・ボンド



販売価格	450円(税抜)／ 495円(税込)			
カタログ価格	450円(税抜)／495円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/11/21 07:09現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1520ページ			



仕様

メーカー	コニシ	型番	#10132
商品名	木工用ボンド	内容量	180g
使用温度範囲	10～35℃	色	乳白色
可使時間	直ちに(20℃)	硬化時間	2～3時間(20℃)
完全硬化時間	12時間(20℃)	主成分	酢酸ビニル樹脂
用途	建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作	適用材質	木、合板、紙、布、フェルト、パーティクルボード、ハードボード、インシュレーションボード、MDF、メラミン化粧板、石こうボード、発泡スチロールなど
使用方法	均一に塗布、圧縮して1～4時間静置する。		
水性			
健康住宅対応でホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤			
塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい			
速乾性があり、乾燥後はほぼ透明			
木材接着後に切削加工しても刃を傷めない			
JIS S 6040表示認定品			

代替品



品番 EA935KA-7
コメント 袋入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.