品番: EA935KA-11

品名:500g [速乾]木エボンド



販売価格	910円(税抜)/1,001円(税込)				
カタログ価 格	910円(税抜)/1,001円(税込)				
在庫数	最新在庫: 21 (2025/09/22 08:55現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1520ページ				







健康住宅対応、速乾型

仕様

メーカー	コニシ	型番	#40007		
商品名	木工用速乾	内容量	500g		
使用温度範囲	5~35℃	色	乳白色		
硬化時間	3時間(20℃)	可使時間	塗布後すぐに貼り合わせる		
完全硬化時間	24時間以上	耐熱温度範囲	60℃×1時間で25kg/c㎡(下限データ なし)		
主成分	酢酸ビニル樹脂	用途	建築内装木工事(健康住宅対応)、家具 ・建具の製作		
適用材質	木、合板、紙、布、フェルト、パーティクルボード、ハードボード、インシュレーションボード、MDF	片面が適用材質であれ ば接着できるもの	メラミン化粧板、石こうボード、発泡ス チロールなど		
接着できないもの	軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム	рН	4.0~5.5		
不揮発分	53.0~57.0%	粘度	15000~30000mPa⋅s(23°C)		
PH	4.0~5.5				
速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。					

健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。
塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。
速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。
木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。
JAIA 4VOC基準適合
F☆☆☆取得

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.