

品番：EA935KA-11

品名：500g [速乾]木工ボンド



販売価格	850円(税抜) / 935円(税込)		
カタログ価格	850円(税抜) / 935円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/12 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1464ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により取付けられたホルムアルデヒド
の放出量が極めて少ないことを示す表示です。
ホルムアルデヒドの放出量は、使用量に比例して増
加します。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#40007
商品名	木工用ボンド速乾	内容量	500g
色	乳白色	標準塗布量	150~200g/m ²
可使時間	塗布後すぐに貼り合わせる	硬化時間	3時間(20℃)
完全硬化時間	24時間以上	使用温度範囲	5~35℃
耐熱温度範囲	60℃×1時間で25kg/cm ² (下限データなし)	主成分	酢酸ビニル樹脂

建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作に

木・布・紙のスピード接着(耐水性を必要とする場合は使用不可)

速乾性(一般木工用の約2倍)があり、乾燥後はほぼ透明。

水性

塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。

乾燥後切削可

ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない

JIS S 6040表示認定品

F☆☆☆☆取得

4VOC基準適合

〈使用ポイント〉

片面に均一に塗布してはり合わせ、1～2時間固定し、24時間以上静置する。(20℃)

〈適用材質〉

木、合板、紙、布、フェルト、パーティクルボード、ハードボード、インシュレーションボード、MDF

〈片面が適用材質であれば接着できるもの〉

メラミン化粧板、石こうボード、発泡スチロールなど

〈※接着できないもの〉

軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム

※凍結厳禁。温度が2～40℃の場所で使用・保管をしてください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.