

品番 : EA935KA-31

品名 : 30ml 木工・ボンド



販売価格	390円(税抜)／429円(税込)		
カタログ価格	390円(税抜)／429円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/11 15:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1464ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#04470
商品名	木工用プレミアム	内容量	30ml
使用温度範囲	5~35°C	色	乳白色
耐熱温度範囲	60°C×1時間で25kg/cm²(下限データなし)	可使時間	直ちに(20°C)
実用硬化時間	—	硬化時間	2~3時間(20°C)
完全硬化時間	12時間(20°C)	主成分	酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
用途	木の接着、木工作	適用材質	木・紙・布など
pH	4.0~5.5		

細口ノズル採用で機能性アップ

ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。

JIS S 6040表示認定品

接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい

水性タイプ

木材への初期接着性・速乾性に優れる

※凍結厳禁。温度が2~40℃の場所で使用・保管をしてください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.