

品番：EA935KA-33

品名：180g 木工・ボンド



販売価格	410円(税抜) / 451円(税込)		
カタログ価格	410円(税抜) / 451円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/30 21:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1464ページ		



F☆☆☆☆取得
建築基準法により認められたホルムアルデヒド削減効果です。
ホルムアルデヒド可塑剤が少なく含まれます。
ホルムアルデヒド可塑剤が少ないため、使用後臭が軽減されます。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#10135
商品名	木工用	内容量	180g
色	乳白色	標準塗布量	150~200g/m ²
可使時間	直ちに(20℃)	硬化時間	2~3時間(20℃)
完全硬化時間	12時間(20℃)	使用温度範囲	5~35℃
耐熱温度範囲	60℃×30分で4.6N/m ² (下限データなし)	主成分	酢酸ビニル樹脂

木・布・紙の接着に(※耐水性を必要とする場合は使用不可)

木材への初期接着性・速乾性に優れる

水性タイプ

乾燥するとほぼ透明

乾燥後切削可能

ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。

JIS S 6040表示認定品

F☆☆☆☆取得

JAIA 4VOC基準適合

※凍結厳禁。温度が2～40℃の場所で使用・保管をしてください

※接着できないもの:各種プラスチック、ゴム

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.