

品番 : EA935KA-34

品名 : 500g 木工・ボンド



販売価格	760円(税抜)／836円(税込)		
カタログ価格	760円(税抜)／836円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/02/11 15:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1464ページ		



## 仕様

メーカー	コニシ	型番	#40117
商品名	CH18	内容量	500g
使用温度範囲	10~35°C	色	乳白色
可使時間	直ちに(20°C)	硬化時間	2~3時間(20°C)
完全硬化時間	12時間(20°C)	主成分	酢酸ビニル樹脂
用途	建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作	適用材質	木、合板、紙、布、フェルト、パーティクルボード、ハードボード、インシュレーションボード、MDF、メラミン化粧板、石こうボード、発泡スチロールなど
使用方法	均一に塗布、圧締して1~4時間静置する。		

水性

健康住宅対応でホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤

塗布時ののがよく、壁面でもタレにくい

速乾性があり、乾燥後はほぼ透明

木材接着後に切削加工しても刃を傷めない

F★★☆☆☆取得

※凍結厳禁。温度が2~40℃の場所で使用・保管をしてください

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.