

品番：EA935KA-41

品名：500g ボンド 内装化粧材用



販売価格	925円(税抜)／1,018円(税込)			
カタログ価格	925円(税抜)／1,018円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/06 08:43現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



F☆☆☆☆とは
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散基準です。
ホルムアルデヒド放散が少なくなります。
木材や合板・木質ボード・石膏ボードなどとの接着に優れます。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#04982
内容量	500g	使用温度範囲	5～35℃
色	乳白色	可使時間	塗布後すぐ(23℃)
硬化時間	2～3時間(23℃)	完全硬化時間	24時間(23℃)
主成分	ビニル共重合樹脂系エマルジョン系	用途	木巾木やモール材などのラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材と木材・合板・木質ボード・石膏ボードなどとの接着
適用材質	木材・合板・木質ボード・石膏ボード		
作業性が良く、引火性がない水性タイプ			
従来の木工用では接着の難しかった塗装部材・ラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材に優れた接着性を発揮			
硬化後の皮膜は透明性に優れる。			
切削加工時に刃物を傷めない。			
垂直面への線状塗布が容易			
F☆☆☆☆取得			
※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。			

※常に水のかかる場所での用途には使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.