

品番：EA935KA-5

品名：30ml 木工・ボンド



販売価格	420円(税抜)／ 462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜)／462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 （2025/11/21 07:10現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1520ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#04470
商品名	木工用プレミアム	内容量	30ml
使用温度範囲	5～35℃	色	乳白色
耐熱温度範囲	60℃×1時間で25kg/cm ² (下限データなし)	可使時間	塗布後すぐに貼り合わせる
完全硬化時間	24時間	実用硬化時間	－
主成分	酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形	用途	木の接着、木工作
適用材質	木・紙・布など	pH	4.0～5.5
細口ノズル採用で機能性アップ			
ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。			
JIS S 6040表示認定品			
接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい			
水性タイプ			
木材への初期接着性・速乾性に優れる			

代替品



品番 EA935KA-31
コメント 品番整理のため

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.