


品番：EA935KA-6

品名：50g 木工・ボンド



販売価格	230円(税抜)／ 253円(税込)		
カタログ価格	230円(税抜)／253円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2025/06/21 21:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1520ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#10124
商品名	木工用	内容量	50g
使用温度範囲	5～35℃	色	乳白色
耐熱温度範囲	60℃×30分で4.6N/mm ² (下限データなし)	可使時間	10分(23℃)
完全硬化時間	24時間	実用硬化時間	3時間(20℃)
主成分	酢酸ビニル系エマルジョン形	用途	木の接着、木工作
適用材質	木・紙・布など		
水性で使いやすく安全。乾燥すると透明			
接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい			
F☆☆☆☆取得			
JAIA 4VOC基準適合			
JIS S 6040表示認定品			

