

品番：EA935KA-7

品名：180g 木工・ボンド



販売価格	440円(税抜)／ 484円(税込)		
カタログ価格	440円(税抜)／484円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 （2025/06/21 21:37現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1520ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#10135
商品名	木工用	内容量	180g
使用温度範囲	5～35℃	色	乳白色
耐熱温度範囲	60℃×30分で4.6N/mm ² (下限データなし)	可使時間	10分(23℃)
完全硬化時間	24時間	実用硬化時間	3時間(20℃)
主成分	酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形	用途	木の接着、木工作
適用材質	木・紙・布など		
JIS S 6040表示認定品			
水性で使いやすく安全。乾燥すると透明			
接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.