

品番：EA935KA-9

品名：180g [速乾]木工・ボンド



販売価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
カタログ価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/06/21 23:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1520ページ		



木材への初期接着性、速乾性に優れています

仕様

メーカー	コニシ	型番	#10834
商品名	木工用速乾	内容量	180g
使用温度範囲	5~35℃	色	乳白色
硬化時間	3時間(20℃)	可使用時間	塗布後すぐに貼り合わせる
完全硬化時間	24時間	耐熱温度範囲	60℃×1時間で25kg/cm ² (下限データなし)
主成分	酢酸ビニル樹脂	用途	木・布・紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)
適用材質	木、布、紙	使用方法	均一に塗布、1時間くらい圧縮、静置する。
水性			
速乾			
乾燥後ほぼ透明			
乾燥後切削可			
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.