

品番：EA935KB-16

品名：1.0kg ボード用接着剤



販売価格	885円(税抜) / 974円(税込)		
カタログ価格	885円(税抜) / 974円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/03/11 20:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1464ページ		



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により認められたホルムアルデヒド放散等級です。  
ホルムアルデヒド放散が少なくなります。  
ホルムアルデヒド放散が少ない為、使用箇所制限がなくなります。

### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#04819
商品名	ネダボンドアプリパック	内容量	1kg
使用温度範囲	5~35℃	色	淡褐色
耐熱温度範囲	60℃×3時間で5.1N/mm <sup>2</sup> (下限データなし)	可使用時間	15分
完全硬化時間	約24時間	実用硬化時間	—
主成分	アクリル樹脂	用途	床板と根太の接着、各種ボード類と胴縁面への接着、木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施行
不揮発分	68.0~75.0%	粘度	90000~21000mPa・s(23℃)
pH	7.5~9.0		

使いやすく、引火性のない水性強力タイプ。

低温作業性に優れる。

アクリル樹脂系エマルジョン形

床鳴り防止性良好

健康住宅対応

省ゴミ対策品
押出性良好
針浮防止
F☆☆☆☆取得
JAIA 4VOC基準適合
JIS A 5549表示認定品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.