

品番：EA935KB-1A

品名：3.0kg コンクリート・金属用ボンド



販売価格	5,720円(税抜) / 6,292円(税込)		
カタログ価格	5,720円(税抜) / 6,292円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/02 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1464ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により取付けられたホルムアルデヒドの放出量が極めて少ないことを示す等級です。
ホルムアルデヒドの放出量が極めて少ないため、使用箇所が狭い場所でも安心して使用できます。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#41647
商品名	K120	内容量	3kg
色	灰色	標準塗布量	全面塗布: 1~1.2kg/m ² 点状塗布: 5~10g/点
可使時間	5分(20℃)	完全硬化時間	24~48時間(20℃)
使用温度範囲	10~35℃	主成分	酢酸ビニル樹脂

コンクリート・モルタルなどと金属・木材の接着に

初期接着力に優れ、軽量物の接着には仮止めはほぼ不要

ペースト状で、充てんに優れる

衝撃やはく離に優れた性能を示す

JIS A 5537 木れんが用接着剤

F☆☆☆☆取得

JAIA4VOC

【主な使用用途】


コンクリート階段と金属製のノンスリップの接着

金属板とコンクリートや木下地の接着
断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着
コンクリートと大型木れんが、胴縁、巾木などの下地木工事

〈接着できないもの〉

軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、合成ゴム、発泡スチロール

代替品

	<p>品番 EA935KB-1 コメント 1kg入り</p>
---	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.