

品番：EA935KB-3

品名：6.0kg コンクリート・金属用ボンドセット



販売価格	21,800円(税抜) / 23,980円(税込)		
カタログ価格	21,800円(税抜) / 23,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 08:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1473ページ		



☆☆☆☆☆とは  
建築標準法により取付けたホルムアルデヒド  
の検出率です。  
☆の数が多いほど検出率が少なくなります。  
☆☆☆☆☆は検出率が少ない、検出濃度が低い  
ことを示します。

### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#04869
商品名	E250	内容量	6kgセット (主剤:3kg、硬化剤:3kg)
色	主剤:乳白色 硬化剤:灰色	標準塗布量	500~800g/㎡
可使時間	50分(20℃)	硬化時間	6時間(20℃)
完全硬化時間	7日(20℃)	粘度	100000~200000mPa·s(23℃)
混合比	1:1	成分	主剤:エポキシ樹脂(60%)、無機質充てん剤他(40%) 硬化剤:ポリアミン類(50%)、無機質充てん剤他(50%)
使用温度範囲	10~35℃		

屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着に

ヘラ、手袋付

2液混合型

混合して60分で硬化開始

100%樹脂型。硬化後の収縮がなく、充てん接着が可能です。

非常に強い接着強さが得られ、耐水性・耐候性・耐薬品性・耐油性・耐久性に優れる。

F☆☆☆☆取得

JAIA4VOC

※接着できないもの: ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、シリコーン

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.