

品番 : EA935KB-30

品名 : 1kg [木質フローリング床組用]接着剤



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,360円(税抜) / 1,496円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,360円(税抜) / 1,496円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/02/15 08:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1464ページ | | |



F★★☆☆とは
標準基準より高いと判断されたホルムアルデヒド
放出基準です。この値が大きいほど取扱いが少くなります。
もしもこの基準を守れない場合は、必ず規制基準が定
められています。

仕様

| | | | |
|--------|---|--------|-----------------------------------|
| メーカー | コニシ | 型番 | #42738 |
| 内容量 | 1kg | 使用温度範囲 | 5~35°C |
| 色 | ベージュ | 可使時間 | 15分(23°C) |
| 完全硬化時間 | 24時間(23°C) | 主成分 | アクリル樹脂系エマルジョン |
| 用途 | 木質フロアー仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の接着、木質フロアー仕上材と根太の接着 | 適用材質 | 木質フローリング仕上げ材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材 |

接着剤に起因する床鳴りの防止効果があります。

水性形接着剤であり、作業性が優れています。

消防法の危険物の規制および労働安全衛生法の規制を受けません。

均一に塗布しやすいノズル

F★★☆☆取得

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.