

品番：EA935KC-1

品名：170ml コンクリート・ボンド



販売価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
カタログ価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/08/03 06:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1521ページ		



速乾、初期粘着力大、発泡スチロールを侵しにくい

### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#11541
商品名	コンクリボンドK10	内容量	170ml(チューブ)
使用温度範囲	10~35℃	色	灰色
可使時間	5分(20℃)	硬化時間	—
完全硬化時間	24~48時間(20℃)	主成分	酢酸ビニル樹脂
用途	モルタル・コンクリートと木れんが、胴縁・巾木・出入口枠・床組みの接着、吸音テックス・ハードボード・石こうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード・天井ボード類の接着、床タイル・ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着	適用材質	コンクリート、モルタル、スレート、軽量ブロックと木、木れんが、発泡スチロール、各種ボード
接着できないもの	軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、合成ゴム	密度	1.30g/cm <sup>3</sup> (23℃)
塗布可能面積	0.15㎡(170ml)	不揮発分	65.0~75.0%
粘度	250000~350000mPa・s(23℃)		
高粘度			

初期接着力が高く、軽量物ならば仮止め不要。隙間充てん性も良好です

釘不要

JIS A 5537 木れんが用接着剤

F☆☆☆☆取得

JAIA4VOC

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.