

品番：EA935KC-1A

品名：3.0kg コンクリート・ボンド



販売価格	3,920円(税抜)／ 4,312円(税込)			
カタログ価格	3,920円(税抜)／ 4,312円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/02 01:41現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1464ページ			



F☆☆☆☆とは
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散性能です。
その値が多いほど放散が少なくなります。
F☆☆☆☆は最も少ない値、室内空気環境が最も優れています。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#41147
商品名	コンクリボンドK10A	内容量	3kg(缶)
色	灰色	標準塗布量	全面塗布:1～1.2kg/㎡ 点状塗布5～10g/点
塗布可能面積	2.1㎡(3kg)	可使時間	5分(20℃)
完全硬化時間	24～48時間(20℃)	密度	1.30g/cm3(23℃)
不揮発分	65.0～75.0%	粘度	250000～350000mPa・s(23℃)
使用温度範囲	10～35℃	主成分	酢酸ビニル樹脂
釘不要			
高粘度			
初期接着力が高く、軽量物ならば仮止め不要。隙間充てん性も良好です。			
発泡スチロールOK			
JIS A 5537 木れんが用接着剤 JIS A 5538 壁・天井ボード用接着剤			
F☆☆☆☆取得			
JAIA4VOC			

【主な使用用途】

コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着
モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
吸音テックス・ハードボード・石膏ボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着
床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着

〈接着できないもの〉

軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、合成ゴム

〈使用方法〉

接着面のゴミ・サビ・油、及び塗料を落とし、よく乾燥させる

下地面のバリや不陸を取り除き、できるだけ平滑にする

1. ヘラやコテなどで接着する片面に、やや厚めに塗布する

※強い接着力を必要とするものやノンスリップ、木れんが、胴縁の場合は全面に塗布する

※吸音板・ボード類などの軽量物の接着には、線状又は点状に塗布する

2. すぐにすり合わせるように押し付けて、はり合わせる

3. はり合わせ後、必要に応じて粘着テープやヒモなどで仮止めし、24時間以上静置する

※耐水性を必要とする場所での使用は不適です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.