

品番：EA935KF-11

品名：430ml ダクト用スプレー接着剤



販売価格	2,460円(税抜)／2,706円(税込)		
カタログ価格	2,460円(税抜)／2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/14 18:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0034ページ1522ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#04941
商品名	ダクト用スプレー	内容量	430ml
使用温度範囲	10～35℃	主成分	スチレンブタジエンゴム
用途	ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着	適用材質	グラスウール、ロックウール、ガラスクロス、発泡スチロール
接着できないもの	軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコン樹脂、フッ素樹脂	不揮発分	22.0～25.0%
密度	0.67～0.77g/cm3(23℃)	接着強さ	2.0kN/m以上
噴射可能面積	約7㎡(1本)	使用方法	接着面の汚れを落とし、よく乾かす。 20～30cm離して接着する両面に均一にスプレーする。 吸い込みの多い場合は2～3回スプレーし、2～30分の間に貼り合わせる。

速乾性で作業性に優れる。
発泡スチロールを溶かさない。 (ただし、同じ部分に多量に塗布したり、または溶剤が揮発する前に貼り合わせると溶ける場合があります。)
F☆☆☆☆取得
JIS A 5549表示認定品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.