

品番：EA935KF-17

品名：430ml 強接着型スプレーのり



販売価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
カタログ価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/14 16:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0034ページ1467ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により認められたホルムアルデヒド放散等級です。
色の数が多いほど放散が少なくなります。
F☆☆☆☆は放散が最も少ない等級、使用環境制御が容易です。

カタログ訂正 26/02/19 色/硬化時間の訂正。誤:透明/5分、正:淡黄白色/完全硬化時間7日(20℃)(No.57 9025)

仕様

メーカー	コニシ	型番	#63427
商品名	スプレーのりZ3	内容量	430ml
色	淡黄白色	標準塗布量	2.7~3.3㎡/缶
可使時間	10~60秒(20℃)	完全硬化時間	7日(20℃)
使用温度範囲	10~35℃	不揮発分	15.0%
密度	0.70g/cm ³ (23℃)	接着強さ	2N/mm ² 以上(せん断)
主成分	スチレン・ブタジエンゴム		

金属・木・硬質プラスチック・ウレタンフォーム・ガラスマット・ダンボール・裏革の強力接着に
(屋外ポスター/壁紙・壁クロス /Pタイル・カーペットの固定/合板・金属板の固定/断熱材・防音材工事)

粗面・屋外に使用可能

用途に応じて、スプレー幅を3段階で調節可能
(L:細部用、M:標準、H:広い面用)

JIS A 5549表示認定品

F☆☆☆☆取得

JAIA 4VOC基準適合

〈※接着できないもの〉

軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、発泡スチロール、貴金属、高価格品

〈使用方法〉

接着面から10～20cm離して、接着する片面に均一にスプレーする。

吸い込みの多い面や接着強さを要する場合は両面にスプレーし、2～20分(20℃)の間に貼り合わせる。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.