

品番：EA935KF-8

品名：430ml スプレー接着剤



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,050円(税抜) / 2,255円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,050円(税抜) / 2,255円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/04 17:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1467ページ | | |



カタログ訂正 26/02/18 色/硬化時間の訂正。誤:透明/2~20分(20℃)、正:淡黄褐色/完全硬化時間7日(23℃)(No.57 9025)

仕様

| | | | |
|--------|------------|--------|------------------|
| メーカー | コニシ | 型番 | #64027 |
| 商品名 | G17スプレー | 内容量 | 430ml |
| 色 | 淡黄褐色 | 標準塗布量 | 約3㎡/本 (片面あたり) |
| 可使時間 | 2~10分(23℃) | 完全硬化時間 | 7日(23℃) |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 不揮発分 | 28.5~31.0% |
| 主成分 | クロロプレングム | | |

合板・メラミン化粧板、合成ゴム・皮革・塩ビレザー(裏打ち面)、金属パネル、内装工事、中木の取り付けに

大きなパネルなどにも均一塗布できるエアゾール型

強力(エアゾールタイプでは最強力(メーカー比))

耐熱性・耐湿性・耐候性・耐衝撃性に優れる

初期接着力に優れた速乾タイプ

仮止め不要

噴射口の突き出た部分をラジオペンチなどで回すと、スプレーパターン(タテ長←→ヨコ長)の切替が可能

〈※接着できないもの〉

軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、発泡スチロール、貴金属、高価格品

〈使用方法〉

① 缶をよく振って、接着面より 10～20cm 離して両面に塗付して下さい(片面当り約 120g/m²)。※吸い込みの大きい物や多孔質面には 2～3 回重ね塗りをして下さい。

② 2～10分/20℃(指で触れて接着剤が付着しない状態)の間に貼り合わせて、十分に圧着して下さい。

※接着剤の汚れは、ラッカーシンナーで落として下さい。

※使用後は周囲を汚さぬよう気をつけながら 2～3 秒空吹きして噴射口をきれいにして下さい。

※噴射口が詰まったら噴射ボタンを外し、ラッカーシンナーで清掃して下さい。

※必ず常温で使用し、火気の付近で使用したり、温度 40℃以上になる所に保存しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.