

品番：EA935KN-2

品名：80g エポキシ接着剤(クリア・低粘度)

		販売価格	1,150円(税抜)／1,265円(税込)		
		カタログ価格	1,150円(税抜)／1,265円(税込)		
		在庫数	最新在庫: 18 (2025/05/16 15:57現在)		
		商品入数	1	販売単位	ST
		カタログページ	1518ページ		



仕様

メーカー	セメダイン	型番	CA-186
商品名	ハイスーパー5	内容量	80gセット(主剤:40g、硬化剤:40g)
使用温度範囲	常温	色	淡色透明
可使時間	冬(5℃):10分以内 春・秋(20℃):5分以内 夏(30℃):3分以内	硬化時間	冬(5℃):2時間以上 春・秋(20℃):約1時間後 夏(30℃):約30分後
完全硬化時間	1～2時間	用途	日曜大工、プラモデルの制作・補修、金属模型の制作・補修、釣り具の制作・補修
適用材質	金属、陶磁器、硬質プラスチックなど	接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質塩化ビニル、フッ素樹脂、ゴムなど
混ぜ板・ヘラ付			
硬いもの同士の接着に			
硬質素材に最適			
主剤をブルーに着色しており、適量で混合すると透明になります。			
耐水性、耐熱性、耐薬品性に優れます。			
※ガラスの場合、硬化収縮でひびが入ることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。			

※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。

※皮膚や飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。

※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。

※生物を入れる容器には使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.