

品番：EA935N-31

品名：20ml 超多用途接着剤



販売価格	790円(税抜)／ 869円(税込)		
カタログ価格	790円(税抜)／869円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/08/04 11:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1520ページ		



仕様

メーカー	セメダイン	型番	X-176
商品名	スーパーXハイパーワイド	内容量	20ml
使用温度範囲	−40〜90℃	色	透明
硬化時間	約3時間(23℃)	可使時間	約8分(23℃)
完全硬化時間	約24時間(23℃)	用途	多用途
適用材質	金属、硬化プラスチック(PP・PEを含む)、合成ゴム、皮革・布、木材、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、ガラス、発泡スチロール、塩化ビニル(軟質・硬質)	接着できないもの	フッ素樹脂、ポリアセタールなど
つきにくいプラスチックにも対応			
弾性接着層がショックを吸収し、はがれにくい			
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい			
熱・水に強く、屋外にも使える ※水没する用途はNG			
タレにくく、垂直面にも使用しやすい			
硬化後も肉やせがなく、凹凸面も接着できる。			
連続塗りOK、塗布して約5〜8分で貼り合わせればOK			

いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ
皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失わない。
※PP・PEは十分な接着強さが出ないことがあります。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮膚や飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には十分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.