

品番 : EA935N-42A

品名 : 333ml 高強度多用途接着剤(屋外用)



販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 54 (2025/12/16 23:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1520ページ		



仕様

メーカー	セメダイン	型番	RE-539
商品名	PM165-RX	用途	外装多用途
内容量	333ml	仕様	カートリッジ
色	灰色	使用温度範囲	-40~80°C
可使時間	10~15分	硬化時間	10~12時間
完全硬化時間	24時間	主成分	変成シリコーン樹脂系
適用材質	木材、硬質プラスチック、金属、タイルなど		

強力型1液変成シリコーン樹脂系弾性接着剤

耐水性に優れています。

一液常温硬化で使いやすい

弾性接着剤のため衝撃や振動に耐性があります。

屋外の使用可。外部造作全般に使えます。

凹凸面にも使用できます。

F☆☆☆☆取得

※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.