

品番：EA936A-1

品名：2.0g 瞬間接着剤(ﾌﾟﾗｽチック用)



販売価格	805円(税抜) / 886円(税込)		
カタログ価格	805円(税抜) / 886円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 21:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1516ページ		



シアノアクリレート  
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は半硬化で約1ヶ月、硬化後は約1ヶ月で完全硬化に達します。金属への接着には適していませんが、金属強度に劣れている部材に瞬間接着剤を塗布する際、必ずしも瞬間接着剤に適合する樹脂とすることを要します。

PP・PEの接着に

仕様

メーカー	コニシ	型番	#32114
商品名	アロンアルファ プラスチック用	内容量	2g
使用温度範囲	10~35℃	色	透明
硬化時間	数秒	主成分	シアノアクリレート
用途	プラスチック部品、模型の製作・補修に	適用材質	プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン
瞬間接着剤			
プライマー付			
プライマー液の利用で、難接着プラスチックも接着可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.