

品番：EA936A-1

品名：2.0g 瞬間接着剤(ﾌﾟﾗｽチック用)



販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/24 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1471ページ		



シアノアクリレート
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は半時間で約1ヶ月、硬化後は約1年です。接着剤の硬化に反応し、金属物に硬化剤は浸透していませんが、金属強度に劣っているため、硬化剤に適合する修正剤として推奨です。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#32114
商品名	アロンアルファ プラスチック用	内容量	2g
色	透明	硬化時間	数秒
使用温度範囲	10~35℃	主成分	シアノアクリレート

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・ポリエチレン・ポリプロピレンの接着

プラスチック部品、模型などの製作・補修に

瞬間接着剤

専用プライマー液で、難接着プラスチック(PP・PE)も接着可能

〈※接着できないもの〉

フッ素樹脂、木、陶器・鋳物、紙・布・裏革

〈※強く接着できない条件〉

接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面

〈※ひび割れ、溶けることあり〉

アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

〈使用方法〉

プライマーはプラスチック・ゴムだけに使用。

①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。

②プライマーを綿棒に浸し、プラスチック・ゴムに薄くこすりつけるように塗って下さい。

③アロンアルファを少量塗付し、貼り合わせ、指で軽く押さえて下さい。

④難接着物は貼り合わせ後、実用強度に達するまで約20~30分程かかります。それまでは動かさないで下さい。

※貴金属・高価格品には使用しないでください。
※木材、陶器、鋳物などは、接着剤がしみ込んで、うまく接着できない場合があります。
※ガラスは、接着後の時間の経過ではがれることがあります。
※革、布、紙はうまくつかなくなったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.