

品番：EA936A-10

品名：20g 瞬間接着剤(速効多用途)



販売価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
カタログ価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/24 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1471ページ		



シアノアクリレート
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は半時間で約1ヶ月、硬化後は約1年です。接着剤の硬化に反応し、主要な成分の接着には適していませんが、瞬間接着剤に変わっている。瞬間接着剤に適合する修正めとして使用できます。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#04986
商品名	アロンアルファ プロ用速効多用途	内容量	20g
色	透明	硬化時間	数秒
使用温度範囲	10~35℃	主成分	シアノアクリレート樹脂

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器・軟質塩化ビニルの接着

アクセサリ・小物類、木製家具、陶器の置物、プラモデル・金属模型などの製作・補修に

幅広い素材に使用可能

強力・高速接着

低粘度

穴あけ不要。キャップを開けてすぐに使えます。

〈使用方法〉

- ①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
- ②片面に滴下し、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。

〈※接着できないもの〉

ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂、発砲スチロール

〈※強く接着できない条件〉

接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面
(※ひび割れ、溶けることあり)

アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

※貴金属・高価格品には使用しないでください。

※ガラス・軟質ビニールは、接着後の時間経過ではがれることがあります。

※革、布、紙はうまくつかなくなったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。

※接着部や周辺部が白くなることがあります。

硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。

※完全硬化時間とは異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.