

品番：EA936A-16

品名：2.0g 瞬間接着剤(耐衝撃)



販売価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
カタログ価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/24 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1471ページ		



シアノアクリレート
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤となる特徴があります。
室温での硬化は半硬化で約1ヶ月、硬化後は約1ヶ月で完全硬化に達します。また、硬化後の接着には適していませんが、衝撃強度に優れているため、衝撃が強い用途に適合する修正めとします。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#04655
商品名	アロンアルファ EXTRA耐衝撃	内容量	2g
カラー	透明	硬化時間	数秒
使用温度範囲	10~35℃	主成分	シアノアクリレート

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器の接着

ラジコン、プラモデル・金属模型、木製家具、陶器の置物などの製作・補修に

衝撃や振動を受けるものの接着に(耐振動・耐衝撃性)

金属への接着性良好

穴あけ不要。キャップを開けてすぐに使えます。

〈使用方法〉

- ①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
- ②片面に少量滴下し、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。

〈※接着できないもの〉

ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂

〈※強く接着できない条件〉

接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面

〈※ひび割れ、溶けることあり〉

アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

※貴金属・高価格品には使用しないでください。

※ガラス・軟質ビニールは、接着後の時間経過ではがれることがあります。

※革、布、紙はうまくつかなかったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。

硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。

※完全硬化時間とは異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.