

品番：EA936A-19

品名：0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)



販売価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
カタログ価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/24 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1471ページ		



**シアノアクリレート**  
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は半時間で約2ヶ月、硬化後は約1年です。接着剤の特性に起因し、金属などの接着には適していませんが、金属表面に塗られている油膜・汚れが除去される際止めとして使用できます。

### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#04611
商品名	アロンアルファ EXTRAミニ×4	内容量	0.5g×4個
色	無色透明	硬化時間	数秒
使用温度範囲	10~35℃	主成分	シアノアクリレート

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器の接着

アクセサリ・小物類、木製家具、陶器の置物、プラモデル・金属模型などの製作・補修に

強力で、しみ込みやすい材料にも使用できます。

保管・持ち運びに便利なコンパクトケース入り

1回使い切りタイプで、旅先・お出かけ先の緊急補修にも便利です。

#### 〈使用方法〉

- ①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
- ②片面に、線状か液状に少量ぬり、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。

#### 〈※接着できないもの〉

軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂

#### 〈※強く接着できない条件〉

接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面

#### 〈※ひび割れ、溶けることあり〉

アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

※貴金属・高価格品には使用しないでください。

※ガラスは、接着後の時間経過ではがれることがあります。

※革、布、紙はうまくつかなかったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。

硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。

※完全硬化時間とは異なります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.