

品番：EA936A-2

品名：2.0g 瞬間接着剤(一般用)



販売価格	535円(税抜) / 589円(税込)		
カタログ価格	535円(税抜) / 589円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/24 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1471ページ		



シアノアクリレート
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。
室温での硬化は半時間で約2ヶ月、硬化後は約1ヶ月で完全硬化特性に達し、金属物への接着には適していますが、金属表面に塗られている油・汚れが接着剤に反応するのを防ぐ必要があります。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#30115
商品名	アロンアルファ 一般用	内容量	2g
硬化時間	数秒	使用温度範囲	10~35℃
主成分	シアノアクリレート		

硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着

アクセサリ・小物類、プラスチック模型、部品・金具などの製作・補修に

1液で使いやすく、数秒から数分で接着

〈※接着できないもの〉

軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂、木、陶器・鋳物、紙・布・裏革

〈※強く接着できない条件〉

接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面

〈※ひび割れ、溶けることあり〉

アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

〈使用方法〉

①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。

②プッシュ部を押して片面に少量液下し、貼り合わせ、指でしばらく押さえて下さい。

※貴金属・高価格品には使用しないでください。

※木材、陶器、鋳物などは、接着剤がしみ込んで、うまく接着できない場合があります。

※ガラスは、接着後の時間経過ではがれることがあります。

※革、布、紙はうまくつかなくなったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.