品番: EA936A-25

品名: 20g 強力接着剤



販売価格	1,230円(税抜)/1,353円(税込)				
カタログ価 格	1,230円(税抜)/1,353円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 06:42現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1515ページ				







木材の接着に

仕様

メーカー	コニシ	型番	#32045		
商品名	アロンアルフア プロ用NO.3	内容量	20g		
使用温度範囲	10~35℃	色	半透明		
可使時間	塗布後すぐに貼り合わせる	完全硬化時間	≦60秒		
実用硬化時間	_	耐熱温度範囲	145℃で軟化(下限データなし)		
主成分	シアノアクリレート系	用途	木材・合板・集成材・化粧板の接着 建築模型 パネルの製作 家具製作の仮止め、取り付け		
適用材質	木材、陶器、プラスチック、合成ゴム、金属	使用方法	塗布後すぐにはり合わせる。		
強力					
高速接着					
中粘度					
瞬間接着剤					
キャップを開けてすぐ使える。					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.