

品番：EA936A-25

品名：20g 強力接着剤



販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/24 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1471ページ		



シアノアクリレート
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は半硬化で約1ヶ月、硬化後は約1ヶ月で完全硬化に達しますが、主要な接着剤には負荷が掛かると硬化が止まる可能性があります。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#32045
商品名	アロンアルファ プロ用NO.3	内容量	20g
色	半透明	可使時間	塗布後すぐに貼り合わせる
完全硬化時間	≤60秒	使用温度範囲	10~35℃
耐熱温度範囲	145℃で軟化(下限データなし)	主成分	シアノアクリレート

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器の接着

木製家具、陶器の置物、アクセサリ、小物類、プラモデル、金属模型などの製作・補修に

粘度が高くしみ込みにくいので、木材・陶器に最適です。

中粘度

穴あけ不要。キャップを開けてすぐに使えます。

〈使用方法〉

- ①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
- ②片面に滴下し、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。

〈※接着できないもの〉

ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂、発砲スチロール

〈※強く接着できない条件〉

接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面
〈※ひび割れ、溶けることあり〉
アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

- ※貴金属・高価格品には使用しないでください。
- ※ガラス・軟質ビニールは、接着後の時間経過ではがれることがあります。
- ※革、布、紙はうまくつかなくなったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。
- ※接着部や周辺部が白くなることがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.