

品番：EA936A-26

品名：20g 瞬間接着剤(強力)



販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/24 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1471ページ		



シアノアクリレート  
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。硬化後の強度は約1分間で、接着剤の硬化に必要十分な接着には適していますが、衝撃強度に優れている点、一時かつ迅速に接着する修正剤としての用途です。

### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#35045
商品名	アロンアルファ プロ用NO.5	内容量	20g
色	無色透明	硬化時間	数秒
使用温度範囲	10~35℃	主成分	シアノアクリレート

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器の接着

木製家具、陶器の置物、アクセサリ・小物類、プラモデル・金属模型などの製作・補修に

ジェル状で壁面でもタレにくく、木材や多孔質材にもしみこまない。

はり合わせ直後の位置修正ができます。

垂直面でも使用可能

〈使用方法〉

- ①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
- ②片面に、線状か点状に少量塗り、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。

〈※接着できないもの〉

ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂、発砲スチロール

〈※強く接着できない条件〉

接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面

〈※ひび割れ、溶けることあり〉

アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

- ※貴金属・高価格品には使用しないでください。
- ※ガラス・軟質ビニールは、接着後の時間経過ではがれることがあります。
- ※革、布、紙はうまくつかなかったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。
- ※接着部や周辺部が白くなることがあります。

硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間を指します。  
※完全硬化時間とは異なります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.