

品番：EA936A-27

品名：20g 瞬間接着剤(ゼリー状)



販売価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
カタログ価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/24 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1471ページ		



シアノアクリレート
強力かつ硬化の応答速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は半硬化で約1ヶ月、硬化後は約1年です。接着剤の特性に起因し、金属などの接着には適していませんが、金属強度に劣れているが、一時的かつ迅速に接着する修正めとして使用できます。

カタログ訂正 ●オプション: 専用ノズル(EA936A-40)非対応 (No.57 9048)

仕様

メーカー	コニシ	型番	#05778
商品名	アロンアルファ プロ用速効ゼリー状	内容量	20g
色	透明	硬化時間	数秒
完全硬化時間	30分	使用温度範囲	10~35℃
主成分	シアノアクリレート		

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器・革の接着

木製家具、陶器の置物、アクセサリ・小物類、プラモデル・金属模型、革製品などの製作・補修に

多少のすき間や凹凸面、吸い込みのある面でも使えるジェル状

強力、高速接着

垂直面でも使用可能

押しやすく使いやすい容器

〈使用方法〉
①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
②片面に、線状か点状に少量塗り、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。

〈※接着できないもの〉

ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂、発砲スチロール
〈※強く接着できない条件〉
接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面
〈※ひび割れ、溶けることあり〉
アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

※貴金属・高価格品には使用しないでください。
※ガラス・軟質ビニールは、接着後の時間経過ではがれることがあります。
※接着部や周辺部が白くなることがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.