

品番：EA936A-28

品名：2.0g 瞬間接着剤(耐水/耐熱性)



販売価格	825円(税抜) / 908円(税込)		
カタログ価格	825円(税抜) / 908円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/24 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1471ページ		



シアノアクリレート
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は半硬化で約1ヶ月、硬化後は約1ヶ月で完全硬化に達します。金属などの接着には適していませんが、金属強度に劣れている部材の一部が接着剤に接する修正めとして使用できます。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#05822
商品名	アロンアルファ タフパワー	内容量	2g
色	透明	可使用時間	-(塗布後、即貼り付け)
硬化時間	数秒(貼り合わせる物によって異なる)	使用温度範囲	常温
耐熱温度	80℃	主成分	シアノアクリレート

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器・軟質塩化ビニルの接着

水まわりの補修、アクセサリ・小物類、木製家具、陶器の置物、プラモデル・金属模型などの製作・補修に

アロンアルファシリーズ最強の耐水性・耐熱性

ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。

〈使用方法〉

- ①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
- ②片面に少量滴下し、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。

〈※接着できないもの〉

ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂

〈※強く接着できない条件〉

接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面

〈※ひび割れ、溶けることあり〉

アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

※常時お湯がかかる、常時高温にさらされる部分には使用しないでください。接着力が低下する場合があります。
※貴金属・高価格品には使用しないでください。
※ガラスは、接着後の時間経過ではがれることがあります。
※革・布・紙はうまくつかなくなったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.