

品番 : EA936A-29

品名 : 2.0g 瞬間接着剤(速効多用途)



販売価格	650円(税抜)／715円(税込)		
カタログ価格	650円(税抜)／715円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/02/07 11:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1471ページ		



強力、高速接着
幅広い用途に強い

仕様

メーカー	コニシ	型番	#04612
商品名	アロンアルファ EXTRA速効多用途	内容量	2g
使用温度範囲	常温	色	透明
硬化時間	数秒(貼り合わせる物によって異なる)	可使時間	-(塗布後、即貼り付け)
耐熱温度	80°C	主成分	シアノアクリレート
用途	多用途	適用材質	プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール
接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、PET樹脂	強く接着できない条件	接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(眼鏡フレームなど)、メッキ面
ひび割れ、溶けることあり	アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン	使用方法	塗布後すぐにはり合わせる。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

