

品番：EA936A-29

品名：2.0g 瞬間接着剤(速効多用途)



販売価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
カタログ価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/24 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1471ページ		



シアノアクリレート
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。硬化後の接着剤は耐熱性・耐油性に優れ、金属・木材・プラスチックなどの接着には適していますが、金属表面に塗られている油・汚れが十分に除去されていない場合は、接着が弱くなる場合があります。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#04612
商品名	アロンアルファ EXTRA速効多用途	内容量	2g
色	透明	可使用時間	—(塗布後、即貼り付け)
硬化時間	数秒(貼り合わせる物によって異なる)	使用温度範囲	常温
耐熱温度	80℃	主成分	シアノアクリレート

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器・軟質塩化ビニルの接着

アクセサリ・小物類、木製家具、陶器の置物、プラモデル・金属模型などの製作・補修に

幅広い素材に使える

強力・高速接着

〈使用方法〉

- ①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
- ②片面に少量滴下し、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。

〈※接着できないもの〉

ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂

〈※強く接着できない条件〉

接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面

〈※ひび割れ、溶けることあり〉

アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

※貴金属・高価格品には使用しないでください。

※ガラスは、接着後の時間経過ではがれることがあります。

※革・布・紙はうまくつかなかったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。

硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。

※完全硬化時間とは異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.