

品番：EA936A-4

品名：4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)



販売価格	585円(税抜) / 644円(税込)		
カタログ価格	585円(税抜) / 644円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/24 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1471ページ		



シアノアクリレート  
強力かつ硬化の応答速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は半時間で完了し、硬化後は耐熱性・耐薬品性に優れ、金属・非金属の接着には適していますが、金属表面に塗られている油・汚れが十分に除去されていないと、十分な接着強度が得られない場合があります。

### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#30523
商品名	アロンアルファ ゼリー状	内容量	4g
色	半透明	硬化時間	数秒
使用温度範囲	10~35℃	主成分	シアノアクリレート

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器の接着

木製家具、陶器の置物、アクセサリ・小物類、プラモデル、金属模型などの製作・補修に

壁面でたれず、吸い込みのある面でも使えるジェル状

接着時に位置調整しやすい

〈使用方法〉

塗布後すぐにはり合わせる。

多少の位置修正は可能。

〈※接着できないもの〉

軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂

〈※強く接着できない条件〉

接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面

〈※ひび割れ、溶けることあり〉

アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

※貴金属・高価格品には使用しないでください。

※ガラスは、接着後の時間経過ではがれることがあります。

※革、布、紙はうまくつかなくなったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.