

品番：EA936AA-1

品名：20g 瞬間接着剤(超高速・中粘度)



販売価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/04/12 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1470ページ		



シアノアクリレート  
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は半硬化で約1ヶ月、硬化後は約1ヶ月で完全硬化に達します。金属間の接着には適していませんが、金属強度に劣っていない限り、瞬間かつ迅速に接着する修正めとして使用できます。

ほとんどの素材を強力に瞬間接着します

### 仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	1659311
商品名	401	用途	繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、PVC、POM、EPDM、シリコンなどに
適用材質	硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材	内容量	20g
色	透明	使用温度範囲	-55~80℃
硬化時間	5~20秒	剪断強度	18~26N/mm <sup>2</sup> ※剪断強度は鋼ラップシエアを使用し、ISO4587に基づき試験した剪断強度の代表値を示す
粘度	70~110mPa·s	主成分	シアノアクリレート系

中粘度

超高速難接着用

幅広い素材に対応できる多用途タイプ

酸性面(亜鉛メッキなど)や難接着材(PBT、POM、軟質塩ビなど)にも使えます。

多孔質材料にも使えます。

※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.