

品番：EA936AA-17

品名：20g 瞬間接着剤



販売価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
カタログ価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 23:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1470ページ		



ほとんどの素材を強力に瞬間接着します

仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	1920908
商品名	4062	用途	EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に
内容量	20g	色	透明
使用温度範囲	-55~80℃	硬化時間	3~20秒
剪断強度	12~20N/m ² ※剪断強度は鋼ラップシエアを使用し、ISO4587に基づき試験した剪断強度の代表値を示す	粘度	1~4mPa・s
主成分	シアノアクリレート系		

低粘度

超高速難接着用

ほとんどのプラスチックや、EPDMなどの難接着ゴム材等も強力に接着可能です。

非常に低粘度なので、後浸透接着ができます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.