

品番 : EA936AA-22

品名 : 20g 瞬間接着剤(多孔質材用)



販売価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
カタログ価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/15 10:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1470ページ		



仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	135442
商品名	409	用途	主に多孔質材料
内容量	20g	色	透明
使用温度範囲	常温	耐熱温度範囲	-55~80°C
可使時間	50~100秒	完全硬化時間	24時間
主成分	シアノアクリレート系	粘度	15000~40000mPa·s(ジェル)
剪断強度	18~26(N/mm ²) ※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587 に基づき試験した代表値		

エチルを主成分とする瞬間ジェル接着剤です。

ゴムと金属にも適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.