

品番：EA936BA-2

品名：20g 瞬間接着剤(多用途)



販売価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
カタログ価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/05/02 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1472ページ		



仕様

内容量	20g	使用温度範囲	5~35℃
色	黄	硬化時間	40秒
耐熱温度範囲	-40~150℃	主成分	エチルシアノアクリレート
用途	多用途	適用材質	金属・ゴム・フィルム・硬化プラスチック ・木材
接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ガラス、素焼きの陶器など		
変性シアノアクリレート系			
高粘度			
耐衝撃、耐剥離、耐熱、耐湿性			
特に金属の接着に優れています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.