品番: EA936BA-2

品名: 20g 瞬間接着剤(多用途)



販売価格	1,820円(税抜)/2,002円(税込)				
カタログ価 格	1,820円(税抜)/2,002円(税込)				
在庫数	最新在庫: 14 (2025/08/06 06:35現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1515ページ				



仕様

内容量	20g	使用温度範囲	5~35℃		
色	黄	硬化時間	40秒		
耐熱温度範囲	-40~150℃	主成分	エチルシアノアクリレート		
用途	多用途	適用材質	金属・ゴム・フィルム・硬化プラスチック ・木材		
接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン 樹脂、フッ素樹脂、ガラス、素焼きの陶 器など				
変性シアノアクリレート系					

高粘度

耐衝擊、耐剥離、耐熱、耐湿性

特に金属の接着に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.