

品番：EA936C-32

品名：20g アロンアルファ(エクストラ#4020)



販売価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
カタログ価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/03/26 19:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1470ページ		



シアノアクリレート
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は半硬化で約1ヶ月、硬化後は約1ヶ月で完全硬化に達します。主な用途は接着には適していませんが、瞬間接着剤に比べて硬化時に発生する熱に耐える修正剤としての用途です。

仕様

メーカー	東亜合成	商品名	アロンアルファ エクストラ4020
内容量	20g	使用温度範囲	10~35℃
色	透明	硬化時間	数秒
主成分	シアノアクリレート	用途	耐久性をワンランク向上させたい、耐熱性が気になるときに
適用材質	プラスチック、金属、メッキ、ゴム		
中粘度			
速硬化型			
耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。			
金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.