

品番 : EA936WE-6

品名 : 12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)



販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/12/15 16:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1515ページ		



使いやすいペンタイプです

仕様

商品名	VA 2500	内容量	12g
使用温度範囲	-55~140°C	液	不透明
可使時間	アルミニウム:40~80秒 ゴム:25~60秒 PVC:25~100秒	完全硬化時間	24時間
せん断強度	スチール:24N/mm ² アルミニウム:18N/mm ² 硬質PVC:13N/mm ² ABS樹脂:12N/mm ² ポリカーボネート:13N/mm ² ニトリルゴム:8N/mm ²		

高粘度

耐熱タイプ

シアノアクリレート系

ゴムやプラスチック、金属とプラスチックの異種接着などに。

使いやすいペンタイプです

耐湿性に優れています。

弾力性を残しながらゆっくりと硬化するため、剥離強度や衝撃強度に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.