

品番 : EA936WE-8

品名 : 12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)



販売価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
カタログ価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 06:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1515ページ		



シアノアクリレート
強力な接着力と短時間の硬化時間。一般的には
瞬間接着剤として使用されます。
室温での保管は半開封での2ヶ月、開封後は
必ず即ち使用する。また、一度開封した場合は
必ず密封して保管してください。未開封の場合は
通常の接着剤には過ぎませんが、過度に密
封していると、一部でかつ迅速に液化する危
険として注意です。

使いやすいペンタイプです

仕様

商品名	VA 30	せん断強度	スチール:22N/mm ² アルミニウム:18N/mm ² 硬質PVC:14N/mm ² ABS樹脂:11N/mm ² ポリカーボネート:13N/mm ² ニトリルゴム:8N/mm ²
内容量	12g	使用温度範囲	-55~140°C
液	黒	可使時間	アルミニウム:5~10秒、ゴム:5~10 秒、プラスチック:30~120秒
完全硬化時間	24時間		

中粘度

耐熱タイプ

シアノアクリレート系

ゴム用

厚めのゴムや多孔質のゴム、プラスチック、金属とプラスチックの異種接着に。

使いやすいペンタイプです

さまざまな産業分野で使用できます。

耐湿性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.