

品番：**EA940AG-10B**

品名：300V/17A/ 50m ビニルキャブタイヤケーブル(灰)



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 23,600円 (税抜) / 25,960円(税込) | | |
| カタログ価格 | 23,600円(税抜) / 25,960円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/23 06:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1136ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|----------------------------------|-------|-------|
| 定格容量 | 17A 300V(2.0mm ² ×2心) | 絶縁体厚さ | 0.6mm |
| 公称断面積 | 2.0mm ² | コード長 | 50m |
| 仕上外径 | 8.0mm | カラー | グレー |
| 日本製 | | | |
| 2心(白・黒) | | | |
| 300V以下の小型電源器具に使用 | | | |
| シース、絶縁体に高弾性特殊コンパウンドを使用。柔軟性があり作業性に優れています。 | | | |
| VCTF | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.